

# SPOSSENWAND

Code: KS-FS-027



## Beschreibung

Das Bewegungsgerät für Outdoor-Fitnessstudios aus der Serie der Kraftsgeräte. Seine Struktur besteht aus **kugelgestrahltem und pulverbeschichtetem Stahl**. Die Rohrgriffe sind mit kugelförmigen Elementen versehen.

Zu den Übungen gehört es, mit dem Rücken zum Gerät zu stehen, die Unterarme auf die Armlehnen zu legen, die Stangen mit den Händen zu greifen und die Beine an den Knien zu beugen. Der Handlauf hat 2 Stangen und 2 Armlehnen. Regelmäßiges Training stärkt die **Muskeln von Bauch, Armen, Brust und Rücken, verbessert die Funktion des Kreislauf- und Atmungssystems**.

## Technische Daten

- Geräteabmessungen (LxBxH): 0,96 x 0,72 x 2,05 m
- Sicherheitszone: 3,96 x 3,72 m
- Konformitätsbescheinigung mit der Norm **PN-EN 16630:2015-06**

## Materialien

- Das Gerät ist auf einem Stützpfeiler montiert, der aus einem Rohr von 88,9 x 3,6 mm besteht. Der Mast ist mit einem Durchmesser von 220 mm und 12 mm dicken Flansch am Boden befestigt.
- Der Flansch mit dem gesamten Gerät wird mit M16-Schrauben am Boden verschraubt. M16-Ankermuttern sind gegen Abschrauben gesichert.
- Die Arme und Handgriffe bestehen aus einem Rohr mit einer Größe von 42,4 x 3,2 mm, das für ausgezeichnete Ergonomie und Anwendersicherheit geeignet ist. Die Rohrgriffe sind mit kugelförmigen Dekorationselementen versehen.
- Die gesamte Struktur ist geschweißt und hat keine Kunststoffenden, mit Ausnahme von Lageranschlüssen, wo einzelne Teile des Geräts gewartet / repariert werden können.
- Der Hebel besteht aus 8 bis 10 mm dickem Stahlblech.
- Das Gerät enthält selbstschmierende Wälzlager mit der Möglichkeit der Wartung.
- Der Sitz und die Rückenlehne sind aus bequemem, flexiblem PU-Material angefertigt.
- Die Trittbretter bestehen aus Aluminium.
- Die Struktur besteht aus schwarzem Stahl S235/S355, der kugelgestrahlt und pulverbeschichtet ist. Die Schweißnähte sind zusätzlich verzinkt.

Die vorgestellte Zeichnung sollte als illustrativ angesehen werden. Sie kann geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen. Größenunterschiede von bis zu +/- 5% sind zulässig.

